

# CEPILLOS PBT



Cepillo BI-LEVEL

Cepillo de 10" (25.4 cm) de longitud, con sistema de flujo de líquidos y perforación roscada de 3/4" para fijar el bastón, fibra de polipropileno rígido de 1 3/4" (4.44 cm) de longitud. Fabricados con materiales vírgenes y pigmentos de grado alimenticio, estos cepillos son una opción más económica para tallar en áreas con mobiliario estático, ya que su diseño con fibra en dos niveles permite llegar debajo de los muebles sin perder ángulo de contacto de la fibra.

PIEZA			CAJA			PALET			CONTENEDOR PALETIZADO 20 PIES		CONTENEDOR PALETIZADO 48 PIES		CONTENEDOR PALETIZADO 53 PIES	
CÓDIGO	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
1110-B	25.3 x 9.0 x 10.4 cm	0.490 kg	613.5 X 21.5 X 26 cm	2	1.14 kg	336	396.70 kg	672	3360	6720	8064	16128	8736	17472

CARACTERÍSTICAS GENERALES												
RESISTENCIA DEL A LOS RAYOS SOL			RESISTENCIA A LA ABRASIÓN			ABSORCIÓN DE AGUA			RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA		BLOCK	FIBRA		BLOCK	FIBRA		BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	B		B	B		I	I		B	B	I	I

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	80 °C	130 °C	130 °C	E	E	E	B	E	E	E	E	E	E	S	E

\* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

CÓDIGO						
BLANCO	CREMA	CAFÉ	ROJO	AMARILLO	VERDE	AZUL
+W	+K	+T	+R	+Y	+G	+B

## USOS SUGERIDOS:

Recomendado para lavado agresivo de pisos y paredes en áreas donde se requiera sanidad extrema (industria alimenticia, hospitales, restaurantes, etc.).

## CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo NO debe de utilizarse en áreas donde se manejen altas temperaturas.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea.

Se recomienda su uso con el bastón 1905-F.



E	EXCELENTE	B	BUENA	S	SUFICIENTE <sup>(1)</sup>	I	INSUFICIENTE	N/A	NO APLICA
---	-----------	---	-------	---	---------------------------	---	--------------	-----	-----------